
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.600 Adaptadores de componentes CB

Estado: 31/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## SV 9345.600 - Adaptadores de componentes CB 3 polos

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.



#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9345.600
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Barras de conexão Blocos deslizantes
Corrente nominal máx.	250 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
Saída dos condutores	Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Nota	Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos	3 polos
Dimensões	Largura: 105 mm Altura: 240 mm
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm

© Rittal 2025

### Recursos

Para marca (modelo)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
	Allen Bradley (140U-J)
	Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
	GE (FE160, FE250, FD160)
	Legrand (DPX 250)
	Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
	OEZ (BD250N, BD250S)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63,
	3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
	Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.426
Peso bruto	1.509
Teor de cobre (kg / unidade)	0.77
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177679962
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Aprovações

Aprovações	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3