

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.570

Conversores de corrente

Estado: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.570 - Conversores de corrente

Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.570
Modelo	Tensão de saída de 333 mV
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	2 bases encaixáveis 4 capas de proteção isolantes 2 bornes para trilho primário 4 pinos roscados
Adequado para barras	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	2.000 A
Normas	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 Norma 3 da DGUV
Dimensões	Largura: 105 mm Altura: 132 mm Profundidade: 30 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Frequência da primeira harmônica	50...60 Hz
Accuracy Class	0,5
Insulation material (class)	F

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.435
Peso bruto	0.443
Número da tarifa alfandegária	85043129
EAN	4028177049888
ETIM 9	EC002048

Aprovações

Explicações Declaration of conformity