


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.030

**Acabamentos laterais de base
soleira, 100 mm**

Estado: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.030 - Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.

Recursos

Cód. Ref.	VX 8640.030
Descrição do produto	Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Dimensões	Altura: 100 mm
Adequado para	Profundidade: = 300 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 1, 12
Peso/embalagem	0,614 kg
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0,6 kg
Peso bruto	0,614 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Descrição do produto	Acabamento lateral para base soleira VX, A: 100 mm, para P: 400 mm

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL - FTTA