

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.370 Adaptador OM

Estado: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.370 - Adaptador OM com cabos de ligação



## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | SV 9340.370   |
| Modelo  | Com cabo de ligação   |
| Material  | Poliamida<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0  |
| Cor   | Chassi: RAL 7035  |
| Cabos de ligação (AWG)  | AWG 12  |
| Corrente nominal máx.   | 25 A  |
| Tensão nominal de serviço   | 690 V, 3~   |
| Valores elétricos UL (SCCR)   | 30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7 |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm   |
| Comprimento do cabo de ligação  | 130 mm  |
| Tipo de trilhos de suporte  | Quadro de suporte, 1 x TS 45C, PinBlock   |
| Nota  | Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL   |
| Qtd. de polos   | 3 polos   |

# Recursos

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| PinBlock                                 | sim                              |
| Dimensões                                | Largura: 45 mm<br>Altura: 208 mm |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte | 1 / 10 mm                        |
| Adequado para barras                     | Altura: 5, 10 mm                 |
| Quadro de suporte (L x A)                | 45 mm x 170 mm                   |
| Aprovações                               | UL                               |
| Emb.                                     | 1 unid.                          |
| Peso líquido                             | 0,27 kg                          |
| Peso bruto                               | 0,28 kg                          |
| Teor de cobre (kg / unidade)             | 0,036                            |
| Número da tarifa alfandegária            | 85369095                         |
| ETIM 9                                   | EC001531                         |
| ECLASS 8.0                               | 27370304                         |
| Descrição do produto                     | SV ADAPT. OM 25A,690V            |

# Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)        |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |