

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530 Adaptador OM

Estado: 3/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - Adaptador OM com bornes à mola



## Recursos

|                                                                       |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                                             | SV 9340.530                                                    |
| Modelo                                                                | com bornes à mola                                              |
| Material                                                              | Poliamida<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| Cor                                                                   | Chassi: RAL 7035                                               |
| Corrente nominal máx.                                                 | 32 A                                                           |
| Tensão nominal de serviço                                             | 690 V, 3~                                                      |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 60 mm                                                          |
| Tipo de trilhos de suporte                                            | Quadro de suporte, 1 x TS 45C                                  |
| Qtd. de polos                                                         | 3 polos                                                        |
| Dimensões                                                             | Largura: 45 mm<br>Altura: 208 mm                               |
| Conexão de condutores cilíndricos                                     | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte                              | 1 / 10 mm                                                      |
| Adequado para barras                                                  | Altura: 5, 10 mm                                               |
| Quadro de suporte (L x A)                                             | 45 mm x 170 mm                                                 |
| Emb.                                                                  | 1 unid.                                                        |

## Recursos

---

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Peso líquido                  | 0,259 kg                    |
| Peso bruto                    | 0,28 kg                     |
| Teor de cobre (kg / unidade)  | 0,027                       |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095                    |
| ETIM 9                        | EC001531                    |
| ECLASS 8.0                    | 27370304                    |
| Descrição do produto          | SV ADAPT. OM 32A,690V,1,5-6 |

---

## Aprovações

---

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Aprovações  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                              |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |

---