


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920

Bloco de conexão

Estado: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

SV 9677.920 - Bloco de conexão

Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.920
Descrição do produto	Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço galvanizada E-Cu estanhado
Saída dos condutores	Em cima/embaxo
Tipo de ligação (elétrica)	Terminal de cabo M12
Corrente nominal máx.	1.600 A
Dimensões	Largura: 98 mm
Conexão de condutores cilíndricos	240 mm ²
Adequado para barras	Altura: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.6
Peso bruto	1.662
Teor de cobre (kg / unidade)	1.471
PCF/emb (cadle to gate)	6,3 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177806351
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK