

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.920 Bloco de conexão

Estado: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.920 - Bloco de conexão

Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.920
Descrição do produto	Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço galvanizada E-Cu estanhado
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Terminal de cabo M12
Corrente nominal máx.	1.600 A
Dimensões	Largura: 98 mm
Conexão de condutores cilíndricos	240 mm ²
Adequado para barras	Altura: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,6 kg
Peso bruto	1,662 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	1,471
PCF/emb (cadle to gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Descrição do produto	SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 240 mm ²

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK