

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.514

Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.514 - Воздухо-водяные теплообменники

ПОТОЛОЧНЫЙ

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

Функции

Арт. №	SK 3209.514
Исполнение	Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
Описание продукта	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Уплотнительная прокладка Крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 400 л/ч: 1,88 кВт
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 98 Вт При 60 Гц: 115 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,85 А При 60 Гц: 0,95 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Тип подключения (электрического)	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)

Функции

Температура подаваемой воды	1 °C...30 °C
Гидравлические подключения	Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	1 °C...70 °C
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Степень защиты	IP 65 возможно по запросу
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес	27,5 кг
Код ТНВЭД	84195080
EAN	4028177429918
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------