

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3210.110

## Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 22.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.110 - Воздухо-водяные теплообменники

## ПОТОЛОЧНЫЙ

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

## Функции

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                           | SK 3210.110                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение                       | Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)                                                                                                                                                 |
| Описание продукта                | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды. |
| Цвет                             | RAL 7035                                                                                                                                                                                       |
| Комплект поставки                | Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Шаблон вырезов<br>Уплотнительная прокладка<br>Крепежный материал                                                                    |
| Полная мощность охлаждения       | L 35 W 10 при 400 л/ч: 4 кВт                                                                                                                                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение   | 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц                                                                                                                                                                         |
| Номинальная мощность Рэл         | При 50 Гц: 102 Вт<br>При 60 Гц: 125 Вт                                                                                                                                                         |
| Номинальный ток макс.            | При 50 Гц: 0,9 А<br>При 60 Гц: 1 А                                                                                                                                                             |
| Допустимое давление (р макс.)    | 1 - 10 бар                                                                                                                                                                                     |
| Тип подключения (электрического) | Вставной блок клемм подключения                                                                                                                                                                |
| Рабочий цикл                     | 100 %                                                                                                                                                                                          |
| Охлаждающая жидкость             | Вода (спецификацию см. в Интернете)                                                                                                                                                            |

## Функции

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Температура подаваемой воды       | 1 °C...30 °C                                        |
| Гидравлические подключения        | Муфта для шланга ½"<br>G ¾" наружная резьба         |
| Регулирование температуры         | Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)     |
| Диапазон рабочих температур       | 1 °C...70 °C                                        |
| Размер                            | Ширина: 597 мм<br>Высота: 417 мм<br>Глубина: 475 мм |
| Указание к арт. №                 | Срок поставки по запросу                            |
| Степень защиты                    | IP 65 возможно по запросу                           |
| Входной предохранитель            | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А        |
| Диапазон установок                | 20 °C...55 °C                                       |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55                                               |
| Упаковка                          | 1 шт.                                               |
| Вес                               | 29,5 кг                                             |
| Код THBЭД                         | 84195080                                            |
| EAN                               | 4028177429949                                       |
| ETIM 7.0                          | EC002515                                            |
| ECLASS 8.0                        | 27180712                                            |

## Одобрения

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Одобрения  | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии     |