

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.640

**Настенный кондиционер, серия
TopTherm Blue e**

Состояние: 14.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.640 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3304.640
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,26 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,98 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,2 А При 60 Гц: 2,1 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 11,5 А При 60 Гц: 12,7 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 950 м³/ч Внутренний контур: 540 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,72 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,59
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 260 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,325 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 1.430 CO2 эквивалент (CO2e): 0,46 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,64 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,79 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,73 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,9 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес	40 кг
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177379701
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK