


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.510

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.510 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"



Функции

Арт. №	SK 3328.510
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,44 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,85 кВт

Функции

Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 13,4 А При 60 Гц: 14,8 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 27 А При 60 Гц: 27 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 980 м³/ч Внутренний контур: 980 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,3 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,47
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 295 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R134a Кол-во: 0,95 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 1.430 CO2 эквивалент (CO2e): 1,36 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...55 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,86 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,04 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,02 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,23 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат трансформатора: 18...25 А

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес	73 кг
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177323049
E-Number Sweden	E3404557
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	FCC Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK