

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.000

Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 4/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.000 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.000
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 13 mm Altura da área de aperto: 13 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	00
Nota	Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UR. Aplicações segundo UR apenas com a utilização de "Special Purpose Fuses".
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 106 mm Altura: 194 mm
Conexão de condutores cilíndricos	4 - 95 mm ²
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	4 - 95 mm ²

Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,7 kg
Peso bruto	0,74 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,15
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	SV SECCIONADOR NH GR.00, 160A, 690V

Aprovações

Aprovações	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK