

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.250 Штамп круглый

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.250 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.250
Исполнение	С 3 режущими кромками
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм
Ø выреза	50,5 мм
Для резьбы	M50
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,823 kg
Gross weight	0,897 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156

## Функции

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Штамп круглый, для материала листовая сталь, М50, Ø выреза 50,5 мм

---