

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Набор штампов тристар с M12 по M40

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Набор штампов тристар с M12 по M40 для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.581
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	6 матриц 6 пуансонов Прижимной винт с подшипником Ø 6 x 40 мм Прижимной винт с подшипником Ø 9,5 x 50 мм Прижимной винт с подшипником Ø 19 x 55 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм 1 банка смазочной пасты Пластиковый футляр
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	1,5 мм 2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	12,5 мм 16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм

Функции

Для резьбы	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Упаковка	1 шт.
Вес	2,28 кг
Код THBЭД	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 7.0	EC002121
ECLASS 8.0	21044719