

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.713

Модель измерения RCM – Inline-измеритель

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.713 - Модель измерения RCM – Inline-измеритель

Автономный блок учета электрорезергии (вкл. измерение тока утечки) в форм-факторе 1 U/19". Блок последовательно подключается в линию питания потребителя, например, PDU basic или модульного PDU без функции измерения. Производится сбор всех важнейших электрических параметров.

Функции

Арт. №	DK 7979.713
Исполнение	16 А / трехфазн.
Описание продукта	Автономный блок учета электроэнергии (вкл. измерение тока утечки) в форм-факторе 1 U/19". Блок последовательно подключается в линию питания потребителя, например, PDU basic или модульного PDU без функции измерения. Измерение всех важнейших электрических величин производится аналогично PDU metered. Дополнительно модуль измерения имеет встроенный измеритель тока утечки (тип В) для контроля тока утечки подключенных потребителей. Данные потребителей могут быть легко запрошены через сетевой интерфейс или считаны на ЖК-дисплее. Дополнительно доступны все интерфейсы PDU metered, напр. для подключения внешних датчиков и интеллектуальных систем ручек.

Функции

Преимущества	Идеальное решение для дооснащения имеющихся инсталляций, если имеется недостаток современных функций измерения Включает измерение/контроль тока утечки Обширные функции измерения (как у PDU metered) Исполнение с кабелем подключения и разъемами CEE, возможность немедленного применения Быстрое дооснащение с небольшими перерывами в работе оборудования Компактный 19" корпус 1 U с готовыми проводами подключения Высокая точность измерений (типично $\pm 1\%$) Энергоэффективный дизайн, малое собственное потребление Акустический сигнал при превышении граничных значений (напр. токов утечки) Встроенный гигабитный Ethernet-интерфейс для автономной работы без дополнительных компонентов
Материал	Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Цвет	RAL 9005
Опции	Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Номинальная мощность	11 кВт
Тип подключения (электрического)	Штекер/разъем CEE
Номинальный ток (макс.)	16 А
Директивы	Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU Директива по ЭМС 2014/30/EU
Стандарты	EN 62368-1 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 55 022
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 144 мм Глубина: 44 мм
Подключение входного кабеля (тип/длина)	H05VV-F5G2.5, 2 m

Функции

Подключение выходного кабеля (тип/длина)	H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Упаковка	1 шт.
Вес	3,7 кг
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177948501
E-Number Sweden	E8439038
ETIM 7.0	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------