

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9408.600

## Взрывобезопасные корпуса

Состояние: 15.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9408.600 - Взрывобезопасные корпуса

## Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах

Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, нержавеющая сталь

### Функции

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                           | KEL 9408.600                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Области применения               | Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU<br>Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C<br>Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием<br>Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079:<br>повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb) |
| Материал                         | Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)<br>Дверь: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь                                                                                                                        |
| Поверхность                      | Корпус: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм<br>Монтажная панель: оцинкованная                                                                                                                                                                                                             |
| Комплект поставки                | Корпус<br>Дверь<br>Монтажная панель                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размер                           | Ширина: 800 мм<br>Высота: 1.000 мм<br>Глубина: 300 мм                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 739 мм x 955 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificate IEC EX PTB 09.0035U  | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificate PTB 02 ATEX 1082U    | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Основной материал                | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Функции

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замок                             | Исполнение замка: Замки<br>Количество замков: 2<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 66                                                                                     |
| Protection category NEMA          | NEMA 4X                                                                                   |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1, 4, 12<br>Type 4X                                                                  |
| Упаковка                          | 1 шт.                                                                                     |
| Вес                               | 57,8 кг                                                                                   |
| Код ТНВЭД                         | 94032080                                                                                  |
| EAN                               | 4028177138896                                                                             |
| ETIM 7.0                          | EC002503                                                                                  |
| ECLASS 8.0                        | 27180502                                                                                  |

# Одобрения

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Одобрения  | ATEX<br>CQC-CCC<br>IEC Ex<br>UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя                        |