


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Estado: 13/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletromecânico de fusíveis

Recursos

Cód. Ref.	SV 9344.350
Modelo	Para instalação em placa de montagem
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre	Largura da área de aperto: 50 mm Altura da área de aperto: 10 mm
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima	630 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos	10 - 300 mm ²
Qtd. de polos	3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos	10 - 300 mm ²
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	4,159 kg
Peso bruto	4,16 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	1,06
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Descrição do produto	#NV

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK