Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9346.030

Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

Estado: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9346.030 - Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH



Recursos

Cód. Ref.	SV 9346.030
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 Puxador: RAL 7016
Escopo de fornecimento	3 ganchos de fixação
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	100 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 50 mm Altura: 400 mm
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 95 mm²
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos	3 polos
Cross section round conductor	2,5 - 95 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.18
Peso bruto	1.259
Teor de cobre (kg / unidade)	0.65
Número da tarifa alfandegária	85365080
EAN	4028177628779
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3