


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.603

## Adaptador de componentes CB RiLineX

Estado: 15/07/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.603 - Adaptador de componentes CB RiLineX

Adaptador de componentes CB RiLineX (3 polos, máx. 160 A) para sistemas de barramento de 60 mm. A largura dos componentes é de 81 mm. O modelo "Universal" com porcas deslizantes oferece flexibilidade máxima na montagem dos interruptores. O adaptador tem fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático da espessura das barras entre 5 e 10 mm. Modelo para saída dos condutores em cima.



## Recursos

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                      | RX 9360.603                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modelo                                         | universal                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vantagens                                      | Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa<br>Fixação por encaixe até 250 A e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm<br>Agilidade e facilidade na pré-montagem dos tipos convencionais de interruptores fora do armário |
| Material                                       | Poliamida (PA 6)<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94                                                                                                                                                                                 |
| Cor                                            | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                              |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistência à tensão de surto nominal Uimp     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                               |

# Recursos

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão nominal                           | 690 V AC<br>600 V AC (UL)                                                                                                  |
| Tensão nominal de isolamento Ui          | 1.000 V                                                                                                                    |
| Nível de contaminação                    | 3                                                                                                                          |
| Qtd. de polos                            | 3 polos                                                                                                                    |
| Saída dos condutores                     | Em cima                                                                                                                    |
| Tipo de ligação (elétrica)               | Borne para quadro                                                                                                          |
| Diâmetro                                 | 9 mm <sup>2</sup><br>6 mm <sup>2</sup>                                                                                     |
| Para marca (modelo)                      | Com a nossa ajuda para facilitar a seleção na área de downloads você encontra facilmente o adaptador de componentes ideal. |
| Adequado para sistema de barramento      | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                        |
| Frequência da primeira harmônica         | 50...60 Hz                                                                                                                 |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...90 %                                                                                                                  |
| Adequado para barras                     | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                                                        |
| Faixa de temperatura de serviço          | -25 °C...55 °C                                                                                                             |
| Faixa de temperatura de armazenagem      | -25 °C...75 °C                                                                                                             |
| Dimensões                                | Largura: 82 mm<br>Altura: 251,4 mm<br>Profundidade: 50,8 mm                                                                |
| Carga de incêndio                        | 22,045 MJ/m <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Emb.                                     | 1 unid.                                                                                                                    |
| Peso líquido                             | 1,21 kg                                                                                                                    |
| Peso bruto                               | 1,217 kg                                                                                                                   |
| Teor de cobre (kg / unidade)             | 0,375                                                                                                                      |

## Recursos

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/emb (cadle to gate)       | 12,86                                                                                                           |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097                                                                                                        |
| Descrição do produto          | RX Adaptador de componentes CB de 160 A, 3 polos, modelo: Universal Fix, saída dos condutores em cima, L: 81 mm |

## Aprovações

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)                           |
| Explicações | Declaration of conformity<br>PCF-declaration |