


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.798

Adaptador de componentes RiLineX

Estado: 16/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.798 - Adaptador de componentes RiLineX

Adaptador de componentes 72 mm, 100 A, com porca de embutir pré-montada para disjuntores convencionais.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.798
Modelo	Com cabo de ligação
Vantagens	Para instalar dispositivos operacionais para a montagem nos trilhos de cobertura, por exemplo, partida de motores Cabo de ligação pré-confeccionado Fixação simples por encaixe dos trilhos de suporte Trava opcional contra deslocamento de equipamentos Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Montagem simples Redução da diversidade das peças por conta dos acessórios perfeitamente adaptados
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 9005 RAL 35745
Cabos de ligação (AWG)	AWG 4
Corrente nominal (máx.)	80 A

Recursos

Corrente nominal dos condutores cilíndricos	80 A
Corrente nominal dos condutores cilíndricos (UL)	80 A
Valores elétricos UL (SCCR)	100 kA - 600 V, fusível classe J máx. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, combinação de controle de motor máx. 75 A, NHJH/7
Saída dos condutores	Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 72 mm Altura: 239,4 mm Profundidade: 36,6 mm
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensão nominal	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nível de contaminação	3
Normas	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Resistência à tensão de surto nominal Uimp	8 kV
Tensão nominal de isolamento Ui	1.000 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB

Recursos

Umidade relativa do ar de serviço máx.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Carga de incêndio	4,748 MJ/m²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,7 kg
Peso bruto	0,702 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,246
PCF/emb (cadle to gate)	3,9
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrição do produto	RX Adaptador de componentes 80 A, AWG 4, 3 polos, L: 72 mm

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration