


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.215

Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Estado: 16/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.215 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 2 para placas de montagem. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de parafuso tamanho M10. Inclui controle eletrônico de fusíveis.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9363.215
Modelo	com controle eletrônico de fusíveis Para instalação em placa de montagem
Vantagens	Tampa: pode ser travada e lacrada Verificação da tensão pela abertura separada Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta Posição de repouso para facilitar a manutenção Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	RAL 9005 RAL 35745
Escopo de fornecimento	Inclui conector para o controle elétrico de fusíveis
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo

Recursos

Tipo de ligação (elétrica)	Parafuso M10
Fusíveis	NH 2
Tensão nominal de isolamento Ui	1.000 kV
Tensão nominal de serviço	690 V AC
Para tamanho NH	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 208,5 mm Altura: 348,7 mm Profundidade: 128,7 mm
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Qtd. de polos	3 polos
Nível de contaminação	3
com controle eletrônico de fusíveis	sim
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Carga de incêndio	48,8 MJ/m²
Dissipação máxima de calor	71 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,7 kg
Peso bruto	3,746 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	1,32
PCF/emb (cadle to gate)	25,03
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001040

Recursos

Descrição do produto	RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 2, 400 A, 3 polos, parafuso M10, com controle de fusíveis 800 V, instalação em placa de montagem
----------------------	--

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration
