


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.425

Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Estado: 17/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.425 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX

Seccionador sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 000 para placas de montagem. A tampa pode ser travada e lacrada, além de ter um controle visual de fusíveis. A tensão é verificada com segurança pelos pontos de medição integrados na tampa. Os seccionadores sob carga para fusíveis NH possuem uma posição de repouso para facilitar a manutenção. Conexão por meio de borne para quadro para conectar condutores cilíndricos de, no mínimo, 1,5 até, no máximo 50 mm². Inclui controle eletrônico de fusíveis.



Recursos

Cód. Ref.	RX 9363.425
Modelo	com controle eletrônico de fusíveis Para instalação em placa de montagem
Vantagens	Tampa: pode ser travada e lacrada Verificação da tensão pela abertura separada Alteração da saída dos cabos sem necessidade de utilizar ferramenta Posição de repouso para facilitar a manutenção Todos os modelos também com controle eletrônico de fusíveis
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor	RAL 9005 RAL 35745

Recursos

Escopo de fornecimento	Inclui conector para o controle elétrico de fusíveis
for mounting plate assembly	sim
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Fusíveis	NH 000
Tensão nominal de isolamento Ui	1.000 kV
Tensão nominal de serviço	690 V AC
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões	Largura: 53 mm Altura: 307,3 mm Profundidade: 80,1 mm
Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 16 mm ²
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...35 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Qtd. de polos	3 polos
Categoria de aplicação	AC-23B (400 V/100 A) AC-21B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Nível de contaminação	3
com controle eletrônico de fusíveis	sim
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Carga de incêndio	9,69 MJ/m ²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal	1,5 - 16 mm ²

Recursos

Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	1,5 - 50 mm ²
Diâmetro dos condutores cilíndricos	1,5 - 16 mm ²
Dissipação máxima de calor	26 W
Dissipação de potência por fusível (máx.)	9 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,76 kg
Peso bruto	0,779 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,26
PCF/emb (cadle to gate)	5,49
Número da tarifa alfandegária	85369095
ETIM 9	EC001040
Descrição do produto	RX Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 000, 125 A, 3 polos, borne para quadro, com controle de fusíveis

Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration