


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.231

Módulo de medição de corrente

Estado: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9393.231 - Módulo de medição de corrente

Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9393.231
Modelo	REM 800-CT-8-A para conversores de corrente secundários (1 A/5 A)
Descrição do produto	Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc. Por meio da rede bus interna ou dos módulos de conexão bus, isso possibilita integrar até 10 módulos de ampliação como, por exemplo, módulos de medição de corrente, com uma extensão máxima da rede bus de 100 m.
Nota sobre o código de referência	Categoria de medição CAT II
Faixa de temperatura de serviço	-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	5...95 %
Nível de contaminação	2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Para estrutura com trilhos de suporte	sim
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal	0,2 - 2,5 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal	0,2 mm ²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos	0,2 - 2,5 mm ²

Recursos

Conexão de condutores cilíndricos 0,2 - 2,5 mm²
flexíveis

Corrente nominal para sensores de 5 A
corrente

Categoria de sobretensão 300 V

Resistência à tensão de surto 2,5 kV
nominal Uimp

Consumo de energia (aprox.) 0,2 VA ($R_i = 5 \text{ m}\Omega$)

Intervalo de medição 0...6 A

Frequência da primeira harmônica 40...70 Hz

Harmônica 1...25

Emb. 1 unid.

Peso líquido 0.45

Peso bruto 0.503

Número da tarifa alfandegária 85389099

EAN 4028177985025

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity