

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.025

Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

Estado: 23/05/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.025 - Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.025
Modelo	ativação com 3 polos
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH	00
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	185 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Qtd. de polos	3 polos
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Corrente nominal de serviço máxima	160 A
Nota	Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Para montagem de conversor	sim
Dimensões	Largura: 50 mm Altura: 670 mm

Recursos

Conexão de condutores cilíndricos	1,5 - 95 mm ²
-----------------------------------	--------------------------

Adequado para barras	Altura: 10 mm
----------------------	---------------

Emb.	1 unid.
------	---------

Peso líquido	2.62
--------------	------

Peso bruto	2.66
------------	------

Teor de cobre (kg / unidade)	0.606
------------------------------	-------

Número da tarifa alfandegária	85365080
-------------------------------	----------

EAN	4028177707108
-----	---------------

ETIM 9	EC001046
--------	----------

ECLASS 8.0	27371402
------------	----------

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--