

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1535.510

## Boîtiers de jonction KL

État: 2026-02-02 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1535.510 - Boîtiers de jonction KL avec plaque passe-câbles

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles. Indice de protection IP 55.



## Caractéristiques

Référence	KL 1535.510
Matériaux	Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Plaques passe-câbles en tôle d'acier avec joints et matériel de fixation
Protection category NEMA	NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 300 mm Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm

# Caractéristiques

---

Épaisseur du coffret	1,38 mm
Plaques passe-câbles	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.3
Poids brut	4.47
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177251410
E-Number Sweden	E3404691
ECLASS 8.0	27180101

---

# Approbation

---

Approbation	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité UK

---