### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 1682.600 Coffret à boutons poussoirs HD


État: 2025-12-17 (La source: rittal.com/ca-fr)




#### HD 1682.600 - Coffret à boutons poussoirs HD

Boîtiers avec deux découpes pour boutons-poussoirs, conformes aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques.







#### Caractéristiques

Référence	HD 1682.600
Modèle	Coffrets Hygienic Design
Matériau	Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
	Vis de fermeture : acier inoxydable
	Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité
	< 0,8 μm
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
	<u> </u>
Composition de la livraison	Coffret monobloc
	Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs
	Joint et vis de fermeture (inclus)
Dimensions	Largeur à l'avant: 100 mm
	Largeur à l'arrière: 122 mm
	Hauteur à l'avant: 160 mm
	Hauteur à l'arrière: 182 mm
	Profondeur: 90 mm
Pas de trame	60 mm
Découpes (nombre x Ø)	2 x 22,5 mm

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Code IK	IK08
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans
	conforme aux exigences hygiéniques
	Nombre de serrures: 4
Indice de protection IP selon la	IP 66
norme CEI 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.1
Poids brut	1.3
Numéro du tarif douanier	84879090
EAN	4028177958678
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC002713

## Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025