Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9751.918 Caixa multifunções

Estado: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



CS 9751.918 - Caixa multifunções

Armário em alumínio com laterais duplas, classe de resistência RC2, para instalação em áreas externas.



Recursos

Cód. Ref.	CS 9751.918
Descrição do produto	Armário em alumínio com três portas e laterais duplas, classe de resistência RC 2, para instalação em áreas externas. Inclui base soleira para roteamento de cabos. Com preparo para montagem de trilhos combinados de 19"/ETSI e um sistema Direct Air Cooling (DAC).
Material	Armário, teto, porta(s), chapa de base: alumínio, AlMg3, 2,0 mm Placa(s) de montagem: alumínio, AlMg3, 3,0 mm Trilho de apoio: aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035

© Rittal 2025

Recursos

Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré- montado
	Teto de proteção contra chuva com ventilação e preparo para
	montagem de um sistema Direct Air Cooling (DAC)
	Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°)
	Puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
	Base soleira para roteamento de cabos, totalmente fechada
	Placas flangeadas
	Chapa de base
	Inclui 4 placas de montagem
	Barra central parafusada
	Barra central soldada
	porta central travada por dentro
Dimensões	Largura: 2.000 mm
Differisoes	Altura: 1.050 mm
	Profundidade: 500 mm
	Profundidade. 500 mm
Dimensões	Altura total: 1.600 mm
	Altura do teto de proteção contra chuva: 130 mm
	Altura da base soleira: 400 mm
Dimensões da placa de montagem	548 mm x 941 mm
(L x A)	548 mm x 941 mm
	375 mm x 941 mm
	280 mm x 941 mm
Quantidade de portas	3
Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos com tambor
	simples e duplo
	Quantidade de fechos: 3
	Aplicação do fecho: BJ20027
Placa flangeada	Tamanho: 2
3	Quantidade: 4
Grau de proteção IP segundo a	IP 55
norma IEC 60 529	11 00
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
Nota	O ângulo de abertura da porta esquerda e direita é de
	aproximadamente 155° e da porta do meio cerca de 110°.

© Rittal 2025

3

Recursos

Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	175
Peso bruto	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025