

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.100

Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3127.100 - Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm настенный с регулятором

Полностью готовый к подключению блок теплообменника для настенной установки с регулировкой и цифровым индикатором температуры.

Функции

Арт. №	SK 3127.100
Описание продукта	Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среды, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок Вставной блок клемм подключения Беспотенциальный контакт при превышении температуры Шаблон вырезов Крепежный материал
Удельная тепловая мощность	30 W/K
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур при 50 Гц: 480 м³/ч Внешний контур при 60 Гц: 525 м³/ч внутренний контур при 50 Гц: 480 м³/ч внутренний контур при 60 Гц: 525 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,56 А При 60 Гц: 0,68 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 205 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Регулирование температуры	Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)

Функции

Диапазон рабочих температур	-5 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	Внутренний контур IP 54 Внешний контур IP 34
Упаковка	1 шт.
Вес	18 кг
Код ТНВЭД	84195080
EAN	4028177388963
ETIM 8	EC002514
ETIM 7.0	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK