

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.212

## Штамп круглый

Состояние: 25.05.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.212 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                                      | AS 4055.212                                                                                                                                   |
| Исполнение                                  | С 3 режущими кромками                                                                                                                         |
| Комплект поставки                           | Матрица<br>Пуансон<br>Прижимной винт без подшипника                                                                                           |
| Обрабатываемый материал                     | Листовая сталь                                                                                                                                |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 2 мм                                                                                                                                          |
| Ø выреза                                    | 12,7 мм                                                                                                                                       |
| Для резьбы                                  | M12                                                                                                                                           |
| Указание                                    | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками<br>Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь |
| Suitable for hydraulic bolt order number    | 4055.661                                                                                                                                      |
| Прижимной винт (Ø x L)                      | 9,5 x 50 мм                                                                                                                                   |
| Прижимной винт для гидравлического пресса Ø | 9,5 мм<br>19 мм                                                                                                                               |
| Упаковка                                    | 1 шт.                                                                                                                                         |
| Вес нетто                                   | 0.065                                                                                                                                         |
| Gross weight                                | 0.08                                                                                                                                          |
| Код THBЭД                                   | 82073010                                                                                                                                      |
| EAN                                         | 4028177808188                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                      | EC000156                                                                                                                                      |

# Функции

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |