

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1310.600**

**Coffret électrique HD à une porte**

État: 2026-01-17 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1310.600 - Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires



## Caractéristiques

Référence	HD 1310.600
Modèle	Coffrets Hygienic Design
Product modification	From June 2020, the compact enclosure HD, single-door, comes with the new compact enclosure AX mounting plate. Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX.
Matériaux	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Plaque de montage : tôle d'acier Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404) Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Plaque de montage : zinguée Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Coffret monobloc Porte avec joint inséré Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 610 mm Hauteur à l'avant: 650 mm Hauteur à l'arrière: 769 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	550 mm x 575 mm
Angle d'ouverture de la porte	125°
Nombre de serrures	2
Code IK	IK08
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	26.03
Poids brut	28.45
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177567610
E-Number Sweden	E3465021
ETIM 9	EC000261

# Caractéristiques

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

## Approbation

---

Approbation UL + C-UL (listed)

---

Explications Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK