Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3235.460

Régulateur de la vitesse de rotation EC

État: 2025-12-19 (La source: rittal.com/ca-fr)



SK 3235.460 - Régulateur de la vitesse de rotation EC Unité de commande pour ventilateurs EC

Régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs à filtre EC en fonction de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie.

Caractéristiques

Référence	SK 3235.460
Description produit	Régulation de la vitesse de rotation des ventilateurs EC en fonctior de la température afin de réduire le niveau sonore et d'économiser l'énergie. L'état de fonctionnement du ventilateur peut également être surveillé.
Mode de fonctionnement	Commande et surveillance de 4 ventilateurs à filtre EC maximum Montage sur rail porteur de 35 mm EN 50 022 Sonde de température externe pour mesurer la température réelle Diode affichant l'état de fonctionnement Relais de défaut pour signaler une température trop élevée, un défaut de fonctionnement du ventilateur, une rupture de câble ou une sonde défectueuse
Composition de la livraison	Régulateur de la vitesse de rotation Sonde NTC, longueur 1,80 m
Unité d'emballage	1 p.
Vitesse de rotation	100 %
Pour référence(s)	3240.900 3243.900 3244.900 3245.900 3245.910 3245.918 3245.800 3245.810
Plage de réglage	5 °C55 °C

© Rittal 2025

Caractéristiques

Tension nominale	100 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Poids net	0.46
Poids brut	0.505
Numéro du tarif douanier	90328900
ETIM 9	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

Approbation

Approbation	C-UR
	UR
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3