

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1553.000**

**Coffrets électriques KX en tôle  
d'acier**

État: 2026-05-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1553.000 - Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.



## Caractéristiques

Référence	KX 1553.000
Description produit	Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm Charnière 180°
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

# Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 150 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 120 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	125 mm x 135 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2 mm
Verrouillage	Nombre de serrures: 1
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,6 kg
Poids brut	1,72 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	KX Coffret électrique, LHP : 150x150x120 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Certificats

Indice de protection

---

Explications

Déclaration fabricant  
Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK  
PCF-declaration