

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200 Filtre de sortie

État: 2026-06-28 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - Filtre de sortie standard

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.



Caractéristiques

Référence	SK 3238.200
Description produit	Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.
Matériau	ABS
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Filtre de sortie Cartouche filtrante non tissée
Découpe de montage	Largeur de découpe: 124 mm Hauteur de découpe: 124 mm
Pour référence(s)	SK 3238.1xx
Dimensions	Largeur: 148,5 mm Hauteur: 148,5 mm Profondeur: 24 mm
Indice de protection NEMA	Type 1 avec filtre plissé Type 12 avec filtre non tissé Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,17 kg
Poids brut	0,18 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Description produit	Filtre de sortie RAL 7035

Approbation

Approbation	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité