## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







# SK 3240.060 Filtre de sortie

État: 2025-11-04 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### SK 3240.060 - Filtre de sortie CEM

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.



### Caractéristiques

Référence	SK 3240.060
Modèle	CEM
Description produit	Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.
Matériau	ABS
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Filtre de sortie Cartouche filtrante CEM
Découpe de montage	Largeur de découpe: 224 mm Hauteur de découpe: 224 mm
Pour référence(s)	SK 3240.6xx/3241.6xx
Dimensions	Largeur: 255 mm Hauteur: 255 mm Profondeur: 25 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP54 avec cartouche filtrante CEM IP 56 avec cartouche filtrante CEM et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.59

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Poids brut	0.599
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177651906
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Approbation

Approbation	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3