


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.000 Élément flash

État: 2026-01-29 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.000 - Élément flash pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

## Caractéristiques

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                     | SG 2371.000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modèle                                                        | Élément flash                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description produit                                           | Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.                                                                                                                                                          |
| Avantages                                                     | Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.<br>Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.<br>Éléments disponibles en différentes couleurs et tensions.<br>Élément clignotant et flash, y compris élément lumineux, directement prêt à fonctionner. |
| Mode de fonctionnement                                        | Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.                                                                                                                               |
| Matériau                                                      | Coffret en polyamide<br>Calotte : polycarbonate transparent                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                                       | Rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamètre                                                      | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tension nominale d'isolation                                  | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant nominal max.                                          | 125 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions                                                    | Hauteur: 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                      | IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure                                                                                                                                                                                                  |

## Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tension nominale         | 24 V (DC)     |
| Unité d'emballage        | 1 p.          |
| Poids net                | 0.09          |
| Poids brut               | 0.098         |
| Numéro du tarif douanier | 85311095      |
| EAN                      | 4028177220072 |
| ETIM 9                   | EC000232      |
| ETIM 8                   | EC000232      |
| ECLASS 8.0               | 27371220      |

## Approbation

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|