


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.610

Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 2026-03-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.610 - Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois.
Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.



Caractéristiques

Référence	SK 3241.610
Modèle	CEM
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,52 A Pour 60 Hz: 0,48 A
Découpe de montage	Largeur de découpe: 224 mm Hauteur de découpe: 224 mm
Modèle CEM	Oui
Ventilateur	axial – par moteur à bague de déphasage
Pour 60 Hz	0,48 A
Remarque	Pour une consommation électrique optimale des ventilateurs à filtre, nous recommandons l'utilisation du thermostat, du régulateur de vitesse de rotation ou du thermostat numérique avec affichage
Débit d'air (en soufflage libre)	Pour 50 Hz: 230 m ³ /h Pour 60 Hz: 250 m ³ /h
Dimensions	Largeur: 255 mm Hauteur: 255 mm

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 56 IP 56
Plage de température de fonctionnement	-30 °C...55 °C
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
Plage de température de stockage	-30 °C...70 °C
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 40 W Pour 60 Hz: 42 W
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 54 dB(A) Pour 60 Hz: 56 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5,5 lb
Poids brut	5,5 lb
Numéro du tarif douanier	8414590099
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	Ventilateur à filtre CEM 225m³/h 115 V 50/60 Hz, L255 x H255 mm

Approbation

Approbation	Homologations UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK