Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.031 Presse-étoupes HD

État: 2025-12-12 (La source: rittal.com/ca-fr)




HD 2410.031 - Presse-étoupes HD

Forme plus compacte et le contre-écrou est livré d'origine.







Caractéristiques

Référence	HD 2410.031
Modèle	standard
Avantages	La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement
	aux dépôts de microorganismes nuisibles.
	Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en
	comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
Domaines d'application	Production et emballage de denrées alimentaires
	Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
	Biotechnologie
	Industrie chimique
Matériau	
	Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
	Joint : EPDM, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Composition de la livraison	Avec contre-écrou
Dimensions	Filetage: M25 x 1,5
Pour diamètres de câbles	12 - 17 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	-20 °C100 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Type 13
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.545
Poids brut	0.548
Numéro du tarif douanier	73072980
EAN	4028177928695
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3