

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Presse-étoupes en polyamide

État: 2026-05-09 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

Caractéristiques

Référence	SZ 2411.611
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Polyamide 6 Joint : CR/NBR
Couleur	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 30 mm
Filetage	M16 x 1,5
Longueur du filetage	10 mm
Diamètre min. de câble	5 mm
Diamètre max. de câble	10 mm
Plage de température de fonctionnement	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Largeur de clé	22 mm
Dimensions	Filetage: M16 x 1,5 Longueur du filetage: 10 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 4X
Unité d'emballage	50 p.

Caractéristiques

Poids net	0,5 kg
Poids brut	0,546 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	SZ Presse-étoupes en polyamide, taille : M16 x 1,5 pour câbles ø 5-10 mm

Approbation

Approbation	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK