#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2411.621 Presse-étoupes en polyamide

État: 2025-11-04 (La source: rittal.com/ca-fr)



## SZ 2411.621 - Presse-étoupes en polyamide

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 2411.621
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Polyamide 6 Joint : CR/NBR
Couleur	RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 28 mm
Filetage	M20 x 1,5
Longueur du filetage	10 mm
Diamètre min. de câble	6 mm
Diamètre max. de câble	12 mm
Plage de température de fonctionnement	-30 °C100 °C
torque	5,5 Nm
Largeur de clé	24 mm
Dimensions	Filetage: M20 x 1,5 Longueur du filetage: 10 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Unité d'emballage	50 p.
Poids net	0.55
Poids brut	0.615
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177809987
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Approbation

Approbation	CSA + CSAus
	UL + C-UL (listed)
	VDE
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025