

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.300 Lampe à diodes

État: 2026-06-25 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.300 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.



## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Référence                    | SZ 2500.300   |
| Modèle                       | avec détecteur de mouvement   |
| Avantages                    | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique<br>Au choix avec fixation par clip, vis et aimant<br>Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement<br>Connecteur enfichable pivotable à 90°<br>Réglage flux lumineux<br>Réglage répartition de la lumière                               |
| Matériau                     | Corps de la lampe : aluminium extrudé<br>Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate<br>Extrémités de lampe : PC-ABS                                  |
| Couleur                      | Armoire : RAL 7016  |
| Composition de la livraison  | Vis incluses  |
| Puissance nominale           | 13 W  |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles<br>Câblage intérieur 3 pôles   |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Motion detector                                   | Oui  |
| Overvoltage category                              | II   |
| Classe de protection                              | II (à double isolation)  |
| Type de montage des lampes                        | A visser<br>Fixation par clip<br>Fixation magnétique (accessoires) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth   | 2500 V AC  |
| Tension nominale d'isolation                      | 300 V AC   |
| Possibilités de montage                           | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm   |
| Flux lumineux                                     | 1 200 lm   |
| Couleur de lumière                                | 4000 K (blanc neutre)  |
| Remarque  | Accessoires de raccordement à commander séparément                 |
| Dimensions  | Largeur: 437 mm<br>Hauteur: 85 mm<br>Profondeur: 37 mm             |
| Plage de température de fonctionnement            | -20 °C...55 °C   |
| Tension nominale                                  | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                     |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.   |
| Poids net   | 0,488 kg   |
| Poids brut  | 0,65 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)             | 15,9   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94054990   |
| ETIM 9  | EC000321   |
| ETIM 8  | EC000321   |
| ECLASS 8.0  | 27189241   |

# Caractéristiques

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Description produit | SZ Lampe à diodes, 1200 lumen, L : 437 mm, 100-230 V, avec détecteur de mouvement |
|---------------------|---|

# Approbation

---

|             |   |
|-------------|---|
| Approbation | CCC exception letter<br>ENEC<br>30 - KC Korea<br>UL |
|-------------|---|

---

|              |  |
|--------------|--|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |
|--------------|--|