

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.314 Lampe à diodes

État: 2026-05-06 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.314 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.



## Caractéristiques

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                    | SZ 2500.314                                                                                                                                                 |
| Modèle                       | avec prise de courant, avec détecteur de mouvement                                                                                                          |
| Avantages                    | Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique<br>Au choix avec fixation par clip, vis et aimant<br>Équipement adapté à chaque cas d'utilisation |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement<br>Prise<br>Connecteur enfichable pivotable à 90°<br>Réglage flux lumineux<br>Réglage répartition de la lumière                      |
| Matériau                     | Corps de la lampe : aluminium extrudé<br>Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate<br>Extrémités de lampe : PC-ABS                                  |
| Couleur                      | Armoire : RAL 7016                                                                                                                                          |
| Composition de la livraison  | Vis incluses                                                                                                                                                |
| Puissance nominale           | 13 W                                                                                                                                                        |
| Possibilités de raccordement | Alimentation 3 pôles<br>Câblage intérieur 3 pôles                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Motion detector                                   | Oui                                                              |
| Overvoltage category                              | II                                                               |
| Classe de protection                              | II (à double isolation)                                          |
| Type de montage des lampes                        | A visser<br>Fixation par clip                                    |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth   | 2500 V AC                                                        |
| Tension nominale d'isolation                      | 300 V AC                                                         |
| Possibilités de montage                           | Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm |
| Flux lumineux                                     | 1 200 lm                                                         |
| Couleur de lumière                                | 4000 K (blanc neutre)                                            |
| Remarque                                          | Accessoires de raccordement à commander séparément               |
| Dimensions                                        | Largeur: 437 mm<br>Hauteur: 85 mm<br>Profondeur: 44 mm           |
| Plage de température de fonctionnement            | -20 °C...55 °C                                                   |
| Prises                                            | USA/CDN (type B, NEMA 5-15)                                      |
| Tension nominale                                  | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                   |
| Modèle de prise                                   | USA/CDN (type B, NEMA 5-15)                                      |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 20                                                            |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                             |
| Poids net                                         | 0,6 kg                                                           |
| Poids brut                                        | 0,684 kg                                                         |
| Numéro du tarif douanier                          | 94054990                                                         |
| ETIM 9                                            | EC000321                                                         |
| ETIM 8                                            | EC000321                                                         |
| ECLASS 8.0                                        | 27189241                                                         |

# Caractéristiques

---

Description produit

SZ Lampe à diodes 1200 lm avec prise USA avec détecteur

## Approbation

---

Approbation

ENEC

UL

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK

PCF-declaration