### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.320 Lampe à diodes

État: 2025-11-17 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### SZ 2500.320 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





#### Caractéristiques

SZ 2500.320
avec détecteur de mouvement
Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Détecteur de mouvement
Connecteur enfichable pivotable à 90°
Réglage flux lumineux
Réglage répartition de la lumière
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
Armoire : RAL 7016
Vis incluses
13 W
Alimentation 2 pôles

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Motion detector	Oui
Classe de protection	III (SELV)
Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
Possibilités de montage	Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Flux lumineux	1 200 lm
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions	Largeur: 437 mm Hauteur: 85 mm Profondeur: 37 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C
Tension nominale	24 V - 56 V (DC)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.488
Poids brut	0.65
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

## Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

Approbation	CQC-CCC UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025