Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2577.100 Plaque passe-câbles métallique

État: 2025-12-15 (La source: rittal.com/ca-fr)



AX 2577.100 - Plaque passe-câbles métallique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement avec un tournevis.

Caractéristiques

AX 2577.100
Défoncer les perforations pour les presse-étoupes simplement aveun tournevis.
Tôle d'acier
RAL 7035
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32
4 x M40 Largeur: 436 mm
Profondeur: 221 mm
Type de coffret: AX
Taille: 7
IP 66 sous réserve de montage approprié
Type 1 Type 12K

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Number knockouts	6
	10
	8
	20
	4
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.136
Poids brut	1.146
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73079100
EAN	4028177925267
E-Number Sweden	E3465301
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approbation

probation UL + C-UL - FTTA	Approbation

© Rittal 2025 3