



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.612

Kit de brosses passe-câbles

État: 2026-05-13 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.612 - Kit de brosses passe-câbles pour LCP CW

Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie VX IT réseaux / serveurs avec LCU CW intégrée.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SK 3313.612 |
| Avantages | Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation Brosses passe-câbles verticales pour l'étanchéité des ouvertures sur le côté des baies, dans lequel le LCU CW est intégré |
| Domaines d'application | Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie avec LCU CW intégré |
| Matériau | Tôle d'acier Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | 4 brosses passe-câbles 4 équerres 1 pièce de jonction Matériel de fixation inclus La composition de la livraison contient uniquement le matériel pour le côté de l'armoire dans lequel le LCU CW est installé |
| Consigne de montage | Les deux brosses passe-câbles utilisées entre le LCU CW et le panneau latéral doivent être raccourcies. |
| Convient à | Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm = 2.200 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,9 kg |
| Poids brut | 2,075 kg |
| Numéro du tarif douanier | 96035000 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ETIM 8 | EC000322 |
| Description produit | SK Kit de brosses passe-câbles pour LCU CW, pour une largeur de 800 mm et une hauteur de 2000/2200 mm |
