

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

**Turbines de ventilation tangentielles
19"**

État: 2026-01-11 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3145.000 - Turbines de ventilation tangentialles 19"

Débit d'air 320 m³/h

Turbines de ventilation tangentialles 2 U jusqu'à un débit d'air de 320 m³/h. Le faible niveau sonore de 52 dB permet également la mise en œuvre dans les bureaux.

Caractéristiques

Référence	SK 3145.000
Description produit	Les turbines de ventilation tangentielle à intégrer directement sur les montants 19" se distinguent par rapport aux autres ventilateurs par un flux d'air large et un faible niveau sonore.
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Unité câblée prête à être raccordée Cartouche filtrante
Vitesse de rotation	2 245 rpm
Tension nominale	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 37 W Pour 60 Hz: 46 W
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,32 A
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 88 mm Profondeur: 158 mm
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 52 dB(A) Pour 60 Hz: 62 dB(A)
Différence de pression statique max.	65 - 70 Pa
Plage de température de fonctionnement	-10 °C...55 °C
Circuit interne en 50 Hz	320 m ³ /h
Circuit interne en 60 Hz	330 m ³ /h
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	2.3
Poids brut	2.388
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177037151
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Explications Déclaration de conformité