Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.124 Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 2025-12-16 (La source: rittal.com/ca-fr)



SK 3237.124 - Ventilateurs à filtre TopTherm

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Caractéristiques

Référence	SK 3237.124
Modèle	montage latéral
Description produit	Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.
Product modification	Since May 2024, the cover for the connection terminal is no longer part of the TopTherm filter fan. During testing, it was found not to be required by the standards and does not impair function or operational safety. Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur	axial - par moteur à courant continu
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	En DC: 20 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)	1 x 3237200: 15 m³/h 2 x 3237200 : 16 m³/h
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 2,4 W
Courant nominal max.	En DC: 0,1 A

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 116,5 mm Hauteur: 116,5 mm
Profondeur de montage	43 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 92 mm Hauteur de découpe: 92 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé Type 3 Type 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque	Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie. Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Plage de température de fonctionnement	-15 °C55 °C
Plage de température de stockage	-30 °C70 °C
Niveau sonore	En DC: 38 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.28
Poids brut	0.3
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177651609
E-Number Sweden	E3404337
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

ECLASS 8.0 27180716

Approbation

Approbation CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explications Déclaration de conformité

© Rittal 2025