


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.824

## Ventilateur à filtre Blue e+

État: 2026-07-10 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.824 - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m<sup>3</sup>/h



## Caractéristiques

Référence	SK 3238.824
Modèle	montage latéral CEM
Description produit	Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Avantages	Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression Montage sans outil
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM
Ventilateur	axial - par moteur à courant continu
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	En DC: 53 m <sup>3</sup> /h

# Caractéristiques

Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés	En DC: 40 m <sup>3</sup> /h
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 5,7 W
Courant nominal max.	En DC: 0,27 A
Dimensions	Largeur: 148,5 mm Hauteur: 148,5 mm Profondeur: 82,5 mm
Profondeur de montage	64 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 124 mm Hauteur de découpe: 124 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque	Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-30 °C...70 °C
Niveau sonore	En DC: 52 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,9 kg
Poids brut	0,92 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27180716

---

Description produit

SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 53 m<sup>3</sup>/h, 24 V (DC),  
L148,5 x H148,5 x P82,5 mm, RAL 7035

# Approbation

---

Approbation

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTFA  
UR + C-UR (recognized)

---

Explications

Déclaration de conformité