

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.050**

**Kit d'outils de taraudage circulaire**

État: 2026-06-23 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.050 - Kit d'outils de taraudage circulaire

Pour le fraisage de taraudages métriques de toutes dimensions. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.050
Description produit	Pour le fraisage de taraudages métriques de toutes dimensions. Outil complémentaire pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Caractéristiques techniques	Diamètre de corps 12 mm Diamètre de coupe 10 mm Pente 1,5 mm Équerre latérale 60° Longueur de coupe 20 mm Longueur totale 85 mm
Composition de la livraison	Fraise à tarauder circulaire Pince de serrage Porte-outil
Pour filetage	M12 - M64
Matériaux usinables	Acier Acier inoxydable Fonte d'aluminium Plastique Cuivre
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,09 kg
Poids brut	0,102 kg
Numéro du tarif douanier	82077037
ETIM 9	EC000162
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Description produit	Circular screw cutting tool