

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Embouts

État: 2026-07-09 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.737
Modèle	pour réalisation manuelle pour machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Longueur	12 mm
AWG	20
Diamètre interne	2,6 mm
Pour section	0,5 mm ²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage	1 000 p.
Poids net	1 kg
Poids brut	0,105 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 0,5 mm ² , blanc, en vrac, 12 mm, 10x100

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------