### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SK 3245.510 Ventilateurs à filtre TopTherm

État: 2025-10-31 (La source: rittal.com/ca-fr)



# SK 3245.510 - Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC

Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.







#### Caractéristiques

Référence	SK 3245.510
Modèle	montage latéral EC
Description produit	Version basse consommation des ventilateurs à filtre TopTherm avec ventilation en diagonale. Grâce à l'interface de commande intégrée d'origine avec sortie d'un signal tachymétrique, il est possible de contrôler au niveau de leur fonctionnement et de réguler au niveau de leur vitesse de rotation les ventilateurs référence 3240.50x à 3245.51x.
Product modification	Since May 2024, the cover for the connection terminal is no longer part of the TopTherm filter fan. During testing, it was found not to be required by the standards and does not impair function or operational safety.  Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Couleur	RAL 7035

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Interface de commande	Oui
Indice de protection NEMA	Type 1 Type 12 Type 3 Type 3R avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 51 avec filtre non tissé/filtre plissé IP52 avec filtre plissé et filtre absorbant IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Découpe de montage	Largeur de découpe: 292 mm Hauteur de découpe: 292 mm
Profondeur de montage	130,5 mm
Dimensions	Largeur: 323 mm Hauteur: 323 mm
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 2,1 A Pour 60 Hz: 2,1 A
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 165 W Pour 60 Hz: 165 W
Tension nominale	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)	1 x 3243200 : 630 m³/h 2 x 3243200 : 770 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)	Pour 50 Hz: 1.125 m³/h Pour 60 Hz: 1.125 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	Pour 50 Hz: 890 m³/h Pour 60 Hz: 890 m³/h
Ventilateur	diagonal - par moteur EC
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée

© Rittal 2025 3

## Caractéristiques

Remarque	Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie. Pour un fonctionnement encore plus efficace ou pour la surveillance des ventilateurs à filtre, nous vous recommandons l'utilisation d'un régulateur de vitesse de rotation EC pour ventilateurs à filtre EC (à partir d'un débit d'air de 180 m³/h).
Plage de température de fonctionnement	-25 °C55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C70 °C
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 72 dB(A) Pour 60 Hz: 72 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.605
Poids brut	3.805
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177659018
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## **Approbation**

Approbation	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025